

Garant**Stikplatte venstre, HB7135, Stikbredde W: 2,2mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273210 2,2 |
| GTIN | 4045197143358 |
| Artikelklasse | 21J |

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------------|
| Stikbredde W | 2,2 mm |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm ² | 0,07 mm/o |
| Hjørneradius | 0,2 mm |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| Primær anvendelse | M |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Type | HB7135 |
| Antal skift/skær | 1 |
| Vendeskærsplatteprofil | venstre |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Aluminiumskunststoffer | betinget egnet | 200 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | 200 m/min | N |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 130 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 110 m/min | M |
| kontinuerlig | egnet | | |
| uregelmæssig | betinget egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |