

**HOLEX****ER-spændetangspatron Form AD, SK 30 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300465 16
GTIN	4045197674340
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluffchip-boring.

**HOLEX –**

HOLEX præcisionsspændemøtrik HOLEX afbalanceret ( $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$ , alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad  $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$ ).

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901 – 309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningsskiver), tætningsskiver nr. 309625 – 309645 (til nr. 309615).

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 0,5 - 10 mm

Udragende længde, A-mål: 55 mm

Udvendig Ø D: 28 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610: 16

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580: 16

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580	16
Til ER-spændetænger	16
Spændeområde	0,5 - 10 mm
Udragende længde, A-mål	55 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	16
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	SK 30 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308922 8
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 8 mm	309370 8
ER-spændepatron HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309371 3

ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309160
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spændepatron HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spændepatron HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309372 4
Momentnøgled med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309402 9
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spændepatron HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spændetangssæt, 6 dele, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm med tætning	309014
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309370 2
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309370 5

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309370 7
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308906 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308901 9
Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308760 30
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308921 4
	309402 3,5

ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308901 2
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 16	309612 16
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mmmed tætning og sprøjtedyser	309165
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308922 7
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spændepatron HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309402 7
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2 mm	309445 2
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 30	308785 30

ER-spændepatron HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309371 4
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309445 4
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 30	308610 30
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spændepatronsæt HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mmmed tætning	309164
Momentindsats til ER-mini-møtrikker Til ER-spændetangspatron 16	309745 16
ER-spændepatron HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spændemøtrik Til ER 16	309580 16
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309402 4,5

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309012
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 16	309610 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spændepatronsæt HP med tætning (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER-spændemøtrik til HiRun ER-spændetangspatron Til ER 16	309617 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spændepatron HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309372 8
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 30	308765 30
ER-spændepatron HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7