

**Garant****Stikplatte højre, CU7033, Stikbredde W: 3,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273350 3,1
GTIN	4045197143433
Artikelklasse	21J

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

Hjørneradius: 0,2 mm

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	3,1 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
Belægning	ubelagt
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CU7033
Antal skift/skær	1

Vendeskærsplatteprofil	højre
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	40 m/min	P
kontinuerlig	egnet		
tør	egnet		