

Garant**ER-spændetangspatron Form ADB, SK 40 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300510 16
GTIN	4045197284709
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.

GARANT –

- **Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Præcisionsspændemøtrik GARANT finafbalanceret (G2,5 / 25000 min⁻¹) og overfladebehandlet, hvorved der opnås høj spændekraft og lav slitage.**
- **Gennemgang boret op.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901 – 309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningskiver), tætningskiver nr. 309625 – 309645 (til nr. 309615).

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 0,5 - 10 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 28 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610: 16

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580: 16

Teknisk beskrivelse

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580	16
Udragende længde, A-mål	100 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	16
Til ER-spændetænger	16
Spændeområde	0,5 - 10 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	SK 40 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308921 4
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308922 4

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2 mm	309445 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308901 6
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308901 7
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309403 4
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309445 3

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spændemøtrik Til ER 16	309580 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 16	309617 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308901 9
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308921 10
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309160
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm med tætning	309164
	308820 40

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mm	309240
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308906 9
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 40	309612 40
ER-spændetangssæt, 6 dele, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm med tætning	309014
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 16	309610 16
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 40	309617 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309402 6
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm med tætning og sprøjtedyser	309165
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308922 6
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
	308720 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309403 9
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309404 8
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309403 7
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309402 4
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
ER-spændemøtrik Til ER 40	309580 40
	309445 2,8

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 6 mm

309404 6

Antræksbolte form B Passer til konus 40

308640 40

Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm

613300 25

Momentindsats til ER-mini-møtrikker Til ER-spændetangspatron 16

309745 16

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm

308920 3

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm

308920 10

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40

308785 40

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm

308921 9

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm

308906 3

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm

309403 8

Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40

308806 40

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308795 40

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm

308901 1,5

ER-spændemøtrik High Speed Til ER 40

309610 40

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm

308920 5

ER-glidelejespændemøtrik Til ER 16

309612 16

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm

308921 5

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm

308921 3

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm

308906 8

ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm

309012

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm

308906 7

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm

309425 2,8

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm

309402 3,5

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm

308901 10

Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309404 7
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M