

Garant**ER-spændetangspatron Form ADB, SK 40 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300510 32
GTIN	4045197284723
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.

GARANT –

- **Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Præcisionsspændemøtrik GARANT finafbalanceret (G2,5 / 25000 min⁻¹) og overfladebehandlet, hvorved der opnås høj spændekraft og lav slitage.**
- **Gennemgang boret op.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901 – 309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningskiver), tætningskiver nr. 309625 – 309645 (til nr. 309615).

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 2 - 20 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610: 32

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580: 32

Teknisk beskrivelse

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580	32
Til ER-spændetænger	32
Udragende længde, A-mål	100 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	32
Spændeområde	2 - 20 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Spænde-Ø D ₁	2-20 mm
Adapter	SK 40 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309448 6
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309002 20
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	309002 13

ER-spændemøtrik Til ER 32	309580 32
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 32	309612 32
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308981 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308986 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308981 13
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309000 20
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309448 11
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 40	309610 40
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 32	309610 32
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309000 16
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm	309432 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	309001 19
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309448 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309001 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309448 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	309001 17
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309002 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308986 15
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309000 12
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308986 8
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308986 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309416 20
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309414 9
ER-spændetangssæt, 8 dele, 4-16, 20mm med tætning	309026
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309414 20
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309418 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	309001 15
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309448 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	308981 20
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309001 18
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309432 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	308986 17
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309414 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308981 8
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309418 6
	309416 6

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308986 3
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309002 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309414 14
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309002 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	308981 17
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309418 12
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309448 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309001 5
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 40	309617 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	309001 13
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308986 14
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309448 7
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	308986 19
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309002 12
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
	309418 8

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309414 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308986 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309000 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308981 14
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 32	309617 32
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 11 mm	309432 11
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308981 16
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309418 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308981 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308981 12
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309416 18
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309002 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309001 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309000 5
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308981 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309000 4
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309001 7

ER-glidelejespændemøtrik Til ER 40	309612 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309418 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308986 13
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	309002 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308986 5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309414 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308986 4
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309448 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309418 9
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309414 6
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309448 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309001 20
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309416 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308981 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308981 10
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm	309024
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309000 9
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309416 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	308981 18
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309001 12
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309416 16

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309432 10
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 17 mm	309002 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308986 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308981 11
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309002 4
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308981 6
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm	309280
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309418 20
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309418 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	308986 20
ER-spændemøtrik Til ER 40	309580 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309414 18
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309448 5
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309416 10
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309414 12
	309002 14

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309002 11
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309414 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309416 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308986 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309000 15
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	309000 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308981 5
ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mm	309240
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	309002 3
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309418 10
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309002 9
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309001 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	309000 7
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309418 16
	309002 15

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 15 mm

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere
DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

308820 40

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d
9 mm

309416 9

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm

309001 14

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm

309001 3

ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm med tætning og
sprøjtedyser

309285

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 16 mm

309002 16

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm

308981 3

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 10 mm

309002 10

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 19 mm

309002 19

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm

308981 19

ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm med tætning

309284

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm

309000 17

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm

309001 16

Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40

308615 40

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm

308986 18

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm

308986 12

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d
12 mm

309416 12

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm

308986 10

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d
11 mm

309414 11

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm

309001 10

Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til
konus 40

308802 40

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm

309001 11

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309416 14
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309001 4