

**Garant****VC.T 160404, Type: CB7010**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261458 CB7010
GTIN	4045197671745
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VC.T 160404 CB7010 Type: CB7010  
Spånbryder: SM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 240 m/min

### Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2 mm
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	70 - 180 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 240 m/min

Sekundær anvendelse	M
Spånbryder	SM
Type	CB7010
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning