

Garant**VC.T 160408, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261459 HB7020
GTIN	4045197699848
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160408 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Spånbryder	SM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning