

Garant**VCGT 110304 FN, PKD, Skærkantudførelse: TWM****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 265882 TWM |
| GTIN | 4045197452856 |
| Artikelklasse | 21L |

Beskrivelse**Udførelse:**

PKD – Polykrystallinsk diamant, finkornet. Generel spåntagning, stabil skærekant til høje spåntagningsvolumener.

Anvendelse:

Til aluminium, aluminiumslegeringer, uædle metaller, kunststoffer, kompositmaterialer, titanlegeringer, sintermetaller.

Spånvinkel: 6 grader

Type: PKD

Skærkantudførelse: TWM

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c for aluminium < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Skærehastighed v_c for jernfrie metaller: 300 - 2200 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|--------------|
| Skæredybde a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Hjørneradius | 0,4 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Skærehastighed v_c for aluminium < 10 % Si | 400 - 3500 m/min |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Skærehastighed v_c for jernfrie metaller | 300 - 2200 m/min |
| Skærehastighed v_c for G(C)FK | 400 - 900 m/min |
| Skærkantudførelse | TWM |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,3 mm/o |
| Type | PKD |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | PKD |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VCGT 110304 FN |
| Antal skift/skær | 1 |
| Produktnavnsegenskab | PKD |
| Spånvinkel | 6 grader |
| Produkttype | Vendskærsplatte til drejning |