

Garant**Hydraulisk spændepatron kort, udførelse HT, SK 50, Spænde-Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302029 32
GTIN	4045197586957
Artikelklasse	31H

Beskrivelse**Udførelse:**

- Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
- Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

Anvendelse:

- Til boring, rivning og til let og svær spåntagning ved fræsning.
- Optimale overførbare momenter 550 Nm, udførelse HT (High Torque).
- Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Bemærk:

V = maks. justeringsområde!

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	32 mm
Passende reduktionspatron	302180; 302175
Nyttelængde L ₁	62 mm

Udragende længde, A-mål	81 mm
Udvendig Ø D	72 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 18 mm	302175 18
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm	302175 14
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 25 mm	302175 25
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 10 mm	302180 10
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm	302175 10
	308720 50

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50

Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 20 mm 302180 20

Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 20 mm 302175 20

Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 25 mm 302180 25

Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm 302180 12

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50 308650 50

Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm 302175 8

Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm 302175 16

Antræksbolteform B Passer til konus 50 308640 50

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50 308820 50

Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm 302180 14

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50 308785 50

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50 308740 50

Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 18 mm 302180 18

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50 308605 50

Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm 302180 6

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50 308830 50

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50 308620 50

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50 308610 50

Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm 302180 8

Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm 302180 16

Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm 302175 12

Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm 302175 6