

**Garant****VC.T 160408, Type: HU7310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261459 HU7310
GTIN	4045197672025
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	AM
Primær anvendelse	N
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 160408
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning