

**VCGT 110304, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261384 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

**Beskrivelse**

VCGT 110304 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 62

Skæredybde  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 30 - 440 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	UNI
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	62
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,05 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,15 - 3 mm
Type	SP4019

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 110304
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning