

Garant**Stikplatte Hel radius, HB7010, Stikbredde W: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273738 2
GTIN	4045197658036
Artikelklasse	21J

Teknisk beskrivelse

Tolerance stikbredde w	$\pm 0,03$ mm
Stikbredde W	2 mm
Tilspænding f	0,06 - 0,14 mm/o
Skæredybde a_p	0,1 - 0,6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	K
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010
Antal skift/skær	2
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	230 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	70 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
CuZn	egnet	250 m/min	N
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		