

**Garant****ER-minispændetangsholder cylindrisk, til ER-spændepatronstørrelse: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300685 20
GTIN	4045197291820
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Cylindriske holdere med Weldon-skaft inklusive ER-møtrik.  
Gennemgangsboring til indvendig køling forefindes.

**Anvendelse:**

Forlængere til fladespændepatroner og spændetangspatroner.

**Specialtilbehør:**

Spændenøgler nr. 309680 – 309740.

ER-spændepatroner nr. 308878 – 309434, reserve-ER-møtrik nr. 309580; 309650.

**Bemærk:**

Ikke egnet til krympeprocesser.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ød	25 mm
Til ER-spændetænger	20 mm
L <sub>2</sub>	24 mm
Skaftlængde L <sub>1</sub>	140 mm
Spændeområde	1 - 13 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm

Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308930 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308930 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308911 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308930 4
ER-mini-spændemøtrik Til ER 20	309650 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308916 3
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309406 6
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308911 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308930 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308930 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308911 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308930 1
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309406 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308911 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308930 10
ER-spændetangssæt, 12 dele, 2-13mm	309200
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308916 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308911 2
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308916 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308916 12

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308911 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308930 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308911 13
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308916 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308911 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308930 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308911 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308930 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308916 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308916 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308930 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308911 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308911 8
ER-spændetangssæt, 7 dele, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mmmed tætning	309018
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308916 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308930 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308916 5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309406 10
ER-spændetangssæt, 12 dele, 2-13mm	309016
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308911 12
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309406 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308930 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308911 7
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308916 9
	309406 8

ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d  
8 mm

ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d  
9 mm

309406 9