



Præcisions-ER-spændetangspatroner CENTRO P, SK 40 A = 100, Type CP til ER: 25



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 300688 25 |
| GTIN | 2050001703255 |
| Artikelklasse | 33F |

Beskrivelse

Udførelse:

- Slebet udvendig og indvendig konus med RFID/Balluffchip-boring.
- Rundløbs- og gentagelsesnøjagtighed på 3 µm ved 3×D, maks. 50 mm ved anvendelse af en præcisionsspændetang HP.
- HDC = Heavy Duty Chuck er en holder, der er konstrueret specielt til svær spåntagning. Et forstærket patronlegeme sørger for bedre stabilitet og rigelig radial stivhed. Slebet udvendig og indvendig konus. Spændemøtrik med kugleleje med trapezformet fingevind til optimale tilspændingsmomenter og spændekraft, reducerer optrædende vibrationer.
- Meget store holdekræfter som følge af spændepatronens komplette placering i patronen og belagt spændemøtrik.
- Vibrationsdæmpning ved elementet spændepatron og patronens masse.
- Alternativ ved CENTRO P -> uden tætning med ER-spændemøtrik CP nr. 309655 eller tætnet system med ER-spændemøtrik CP til tætningsskiver HP nr. 309665 i forbindelse med tætningsskiver HP nr. 309666 – 309668 (til IKZ eller som smudsfang).

Fordel:

Patenteret optimalt siddende spændepatron, dobbeltføringer, trapezgevind og glidebelagt spændemøtrik smelter ved spænding sammen til en stabil enhed og sikrer således maksimal stivhed og præcision.

Anvendelse:

Til ultrapræcis spænding af værktøj med cylinderskaft. HDC er særligt velegnet til skrub- (bl.a. TPC-fræsning) og sletbearbejdning hhv. bearbejdning af meget faste eller seje materialer.

Leveringsomfang:

Uden spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, præcisions-ER-spændepatroner til HP nr. 309368 – 309381 og til snittapper nr. 309402 – 309419 (ikke Horex). ER-spændemøtrikker CP nr. 309655; 309665, ER-spændepatroner HDC nr. 309657, spændeskiver HP nr. 309666 – 309668, CP-rullenøgler CP nr. 309754; 309756, CP-rullenøgler HDC nr. 309745; 309756.

Bemærk:

- **Spænder kun nom. Ø til skaft-Ø tolerance h10.**
- **Skal anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.**

Spåntagningsstrategi: HSC

Form: ADB

Spændeområde: 2 - 16 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 40 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Udragende længde, A-mål | 100 mm |
| Spændeområde | 2 - 16 mm |
| Type CP til ER | 25 |
| Udvendig Ø D | 40 mm |
| Form | ADB |
| Serie | Centro P |
| Spænde-Ø D ₁ | 1-16 mm |
| Adapter | SK 40 A = 100 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed ER-spændepatron med CP-spændetangpatron | ≤ 6 µm |
| Rundløbsnøjagtighed HP-spændepatron med CP-spændetangpatron | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Spændepatron |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm | 309374 8 |
| ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm | 309374 10 |
| ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm | 309409 11 |
| ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm | 309413 8 |
| ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 8 mm | 309373 8 |
| ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 11 mm | 309373 11 |
| ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm | 309409 6 |
| Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M | 308670 40M |
| Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40 | 308830 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40 | 308615 40 |
| ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 13 mm | 309373 13 |
| ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm | 309374 12 |
| ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm | 309409 16 |
| ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm | 309373 5 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40 | 308605 40 |
| ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm | 309409 9 |
| ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm | 309375 12 |
| ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm | 309373 3 |
| ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm | 309409 12 |
| Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40 | 308810 40 |
| ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 15 mm | 309373 15 |

| | |
|---|------------|
| ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm | 309374 5 |
| ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm | 309374 7 |
| ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 10 mm | 309373 10 |
| Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40 | 308790 40 |
| ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm | 309374 4 |
| ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm | 309409 8 |
| ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm | 309413 14 |
| ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm | 309375 10 |
| ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm | 309409 10 |
| ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 12 mm | 309373 12 |
| ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm | 309375 6 |
| Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40 | 308812 40 |
| Antræksbolte tætnet Passer til konus 40 | 308635 40 |
| ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm | 309409 14 |
| ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm | 309409 7 |
| Antræksbolte Form A Passer til konus 40 | 308600 40 |
| Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40 | 308760 40 |
| ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 14 mm | 309373 14 |
| ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm | 309413 7 |
| ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm | 309413 6 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40 | 308740 40 |
| | 309413 4,5 |

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 4,5 mm

Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40 308620 40

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 11 mm 309413 11

ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 14 mm 309375 14

Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til
konus 40 308806 40

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm 309374 3

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 9 mm 309413 9

ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 4 mm 309375 4

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm 309373 7

CP-nøgle med rulle til momentnøgle Type 25 309756 25

Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 308630 40

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40 308795 40

ER-spændemøtrik CENTRO P Standard Type CP til ER 40 309655 40

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 10 mm 309413 10

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere
DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 308820 40

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm 309374 6

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer
til konus 40 308700 40

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40 308785 40

Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40 308650 40

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d
4,5 mm 309409 4,5

Antræksbolte form B Passer til konus 40 308640 40

Antræksbolte tætnet Passer til konus 40 308660 40

308720 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40

| | |
|---|-----------|
| ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm | 309373 6 |
| Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 | 308625 40 |
| Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40 | 308765 40 |
| ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm | 309374 16 |
| ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 16 mm | 309373 16 |
| ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm | 309374 11 |
| ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm | 309413 12 |
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40 | 308801 40 |
| ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm | 309374 9 |
| ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm | 309373 4 |
| ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 9 mm | 309373 9 |
| Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40 | 308610 40 |
| CP-nøgle med rulle Type 25 | 309754 25 |
| ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm | 309374 13 |
| ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm | 309375 8 |
| ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm | 309373 2 |
| Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40 | 308802 40 |
| ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm | 309374 15 |
| ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm | 309374 14 |