

HOLEX**Spændepatroner, SK 50, Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300778 20
GTIN	4045197550873
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Lav friktion takket være nåleleje.**
- **Beskyttet med antikorrosionsbelægning.**
- **Støv- og vandtæt.**
- **Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.**
- **Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 308600 – 308806.

Spændepatroner nr. 309566 – 309570.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	90 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Spændestang, udv. Ø D	52 mm
passende hagenøgle nr. 628400	52 / 55
Spændekraft op til	500 Nm
Adapter	SK 50

Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Tilbehør

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309566 12
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 20 mm	309570 20
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 18 mm	309570 18
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309566 16
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309570 16
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309570 10
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309566 6
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309566 10
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309570 8
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309566 8
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 25 mm	309570 25

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309570 6
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309570 12
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50