

**Krympepatron, SK 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302254 20 |
| GTIN | 2050001689757 |
| Artikelklasse | 33W |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Glasperleblæst.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 33 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 20 mm |
| Udragende længde, A-mål | 120 mm |
| Udvendig Ø D | 42 mm |
| Adapter | SK 40 A = 120 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Krympepatron |

Tilbehør

| | |
|---|----------------|
| Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 | 308820 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40 | 308615 40 |
| Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm | 354236 16,1-22 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40 | 308740 40 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 | 308650 40 |
| Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40 | 308660 40 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40 | 308635 40 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 | 308620 40 |
| Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40 | 354225 40 |
| Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308806 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40 | 308605 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308790 40 |
| Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm | 354235 16,1-22 |
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40 | 308610 40 |
| Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308795 40 |
| | 308801 40 |

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40

Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 32/20 mm 302412 32/20

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til
konusdornstørrelse 40 308830 40

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus
40 308802 40

Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 308630 40

Antræksbolte Form A Passer til konus 40 308600 40

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40 308760 40

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40 308785 40

Krympningsapparat Type SU1 354210 SU1

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 32/20 mm 302410 32/20

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 32/20 mm 302416 32/20

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer
til konus 40 308700 40

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40 308765 40

Antræksbolteform B Passer til konus 40 308640 40

Køleenhed Type CU1 354215 CU1

Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 308625 40

Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M 308670 40M