

Garant**Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, SK 50 A = 130, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300985 40
GTIN	4045197285485
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT – Alle skafter skruet hårdt fast (rolig gang!).

Anvendelse:

- Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
- Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræser-spændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	130 mm
Dorn-Ø d ₁	40 mm
Fræsedornslængde L ₄	41 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870	40
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	27 mm

passende specialnøgle nr. 309840	40
Udvendig Ø D	70 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
Spænde-Ø D ₁	40 mm
Adapter	SK 50 A = 130
Norm	DIN 6358
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/300985-40>