

HOLEX®**Fræserhovedadapter Form A, SK 40 kort, Dorn-Ø d1: 40 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301020 40
GTIN	4045197145697
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Fra spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med Balluffchip-boring.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, specialnøgle nr. 309840.

Norm: DIN 6357

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min⁻¹

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6 µm

Udragende længde, A-mål: 50 mm

Udvendig Ø D: 88 mm

Fræsedornslængde L₄: 27 mm

Ekstra fræserspændemøtrik 309860: 40

Passende specialnøgle nr. 309840: 40

Teknisk beskrivelse

Passende specialnøgle nr. 309840	40
Udragende længde, A-mål	50 mm
Dorn-Ø d ₁	40 mm
Ekstra fræserspændemøtrik 309860	40
Fræsedornslængde L ₄	27 mm
Udvendig Ø D	88 mm
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC

Tilbehør

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308812 40

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308820 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308830 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Antræksbolte Mazak, tætnet, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308810 40