

Garant**Krympepatron med kølekanalboringer, SK 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302257 8
GTIN	4045197467713
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Med **kølekanaler** og låsbare gevind.

Kølekanaler ved spænde-Ø D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D ₂	21 mm
Spænde-Ø D ₁	8 mm
Udvendig Ø D	26,7 mm
Kølekanaler	låsbar

Adapter	SK 40 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksbolt tætnet Passer til konus 40	308635 40
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksbolt tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12