


Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse L: 25/22 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271992 25/22
GTIN	4045197654595
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 36 mm

Samlet længde L: 107,5 mm

Spændeskruer til gevindplade: 279810 3

Underlagsplatte 1,5°: 272616 1,5

Spændeskruer til underlagsplatte: 279824 2

Teknisk beskrivelse

Passer til plattestørrelse	22 mm
Spændeskruer til underlagsplatte	279824 2
Skaftstørrelse	25 mm

Hovedlængde L ₁	36 mm
Spændeskruer til gevindplade	279810 3
Underlagsplade 1,5°	272616 1,5
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Samlet længde L	107,5 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Skrue til underlagsplade	272550
Skrue til underlagsplade Type 2	279824 2
Spændeskruer Type 3	279810 3
Underlagsplade til skærholdere Hældningsvinkel 1,5 grader	272616 1,5
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer	272510