

**TNMA 160408, BUX220, Skærkantudførelse: M****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 255592 M      |
| GTIN                | 4045197817686 |
| Artikelklasse       | 22I           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Engangsudførelse
- Ét skær.

**Bemærk:**

Yderligere vendeplatteformer, mål og hjørneradier fås på forespørgsel.

Type: BUX220

Skærkantudførelse: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Tilspænding $f$   | 0,1 - 0,2 mm/o |
| Skærebetingelse   | let afbrudt.   |
| Skærebetingelse   | kontinuerlig   |
| Hjørneradius      | 0,8 mm         |
| Skærkantudførelse | M              |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 80 - 200 m/min                |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,1 - 0,5 mm                  |
| Type                                     | BUX220                        |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Sletbearbejdning              |
| Skæremateriale                           | CBN                           |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | TNMA 160408                   |
| Antal skift/skær                         | 1                             |
| Produktnavnsegenskab                     | BUX220                        |
| Produkttype                              | Vendeskærsplatte til drejning |