

Garant
eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse L: 16/16mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	271991 16/16
GTIN	4045197654434
Artikelklasse	21U

Beskrivelse
Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

Funktionsbredde L₄: 16 mm

Hovedlængde L₁: 27 mm

Samlet længde L: 74 mm

Spændeskruer til gevindplade: 279810 2

Underlagsplatte 1,5°: 272600 1,5

Spændeskruer til underlagsplade: 279824 1

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	16 mm
Hovedlængde L ₁	27 mm
Spændeskruer til underlagsplade	279824 1

Underlagsplatte 1,5°	272600 1,5
Spændeskruer til gevindplatte	279810 2
Passer til plattestørrelse	16 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Samlet længde L	74 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte til skærholdere Hældningsvinkel 1,5 grader	272600 1,5
Spændeskruer Type 2	279810 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer	272500
Skrue til underlagsplatte Type 1	279824 1
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10