

**LOCTITE****Tokomponentlim, Producent-ID: 3090**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083371 3090
GTIN	4058093009079
Artikelklasse	04L

## Beskrivelse

### Udførelse:

**Sejelastisk tokomponentklæber** til hurtig og let bearbejdning af permanent faste forbindelser. Hærder ved stuetemperatur.

Til permanent faste forbindelser af forskellige materialer såsom træ, metal, hårdt kunststof og glas. Høj skære- og slagfæsthed. Tokomponent-cyanakrylat med høj revnefyldsevne (op til 5 mm) og hurtig hærdning. **Velegnet til opgaver over hovedhøjde og til lodrette flader.**

## Teknisk beskrivelse

Træktværkraft	15,1 N/mm <sup>2</sup>
Producentbetegnelse	LOCTITE 3090
Dynamisk viskositet	18000 mPas
Bearbejdningstid	90 s
Trækstyrke	28 N/mm <sup>2</sup>
Egenskab	trænger ikke ind
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned

Form	flydende
Kemisk basis	Ethyl-cyanakrylat
Farve	transparent
egnet til materiale	Papir
egnet til materiale	Læder
egnet til materiale	Tekstil
egnet til materiale	Kunststof
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	porøse materialer
UN-nummer	UN3334
Temperaturanvendelsesområde	-20 °C
Farligt gods klasse	9
Lagertemperatur	2 °C
Påfyldningsmængde	10 g
Hårdhed iht. Shore A	79
Bearbejdningstemperatur	5 - 30 °C
Tæthed	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Funktionsstyrke efter	24 min
Håndfasthed efter	1,5 - 3 min
Maks. spaltemål	5 mm
Produkttype	Tokomponent-lim