

Garant**WCHX05T102, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268476 ALU
GTIN	4045197470409
Artikelklasse	21K

Beskrivelse**Passer til:**

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 10.

passer til værktøjs-Ø D_c : 10 mm

Type: HU70AL

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 300 - 600 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	ALU
Sekundær anvendelse	K
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	180 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	300 - 600 m/min
Primær anvendelse	N
Type	HU70AL
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	WCHX05T102
Antal skift/skær	3
passer til værktøjs-Ø D _c	10 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning