

Garant**Stikplatte neutral, HB7130, Stikbredde W: 4,1 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273115 4,1 |
| GTIN | 4045197600820 |
| Artikelklasse | 21J |

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------------|
| Stikbredde W | 4,1 mm |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm ² | 0,12 mm/o |
| Hjørneradius | 0,2 mm |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| Primær anvendelse | M |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Type | HB7130 |
| Antal skift/skær | 1 |
| Vendeskærsplatteprofil | neutral |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 110 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 90 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | egnet | 40 m/min | S |
| kontinuerlig | egnet | | |
| uregelmæssig | betinget egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |