

**VBMW 160404, BUX220, Skærkantudførelse: M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265778 M
GTIN	4045197818164
Artikelklasse	22I

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Engangsudførelse
- Ét skær.

**Bemærk:**

Yderligere vendeplatteformer, mål og hjørneradier fås på forespørgsel.

Type: BUX220

Skærkantudførelse: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærkantudførelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 200 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,2 mm/o

Type	BUX220
Skæredybde $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMW 160404
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	BUX220
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning