

**VBMW 160408, BUX220, Skærkantudførelse: M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265780 M
GTIN	4045197818171
Artikelklasse	221

Beskrivelse**Udførelse:**

- Engangsudførelse
- Ét skær.

Bemærk:

Yderligere vendeplatteformer, mål og hjørneradier fås på forespørgsel.

Type: BUX220

Skærkantudførelse: M

Skæredybde a_p : 0,1 - 0,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 200 m/min
Type	BUX220
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o

Skæredybde a_p	0,1 - 0,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærkantudførelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMW 160408
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	BUX220
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning