

**VCMW 160404, BUX220, Skærkantudførelse: M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265788 M
GTIN	4045197818218
Artikelklasse	221

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Engangsudførelse
- Ét skær.

**Bemærk:**

Yderligere vendeplatteformer, mål og hjørneradier fås på forespørgsel.

Type: BUX220

Skærkantudførelse: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 0,25 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,2 mm/o
Type	BUX220
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 200 m/min
Skæredybde $a_p$	0,1 - 0,25 mm
Skærkantudførelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMW 160404
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	BUX220
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning