

Garant**„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, højre, Ø DC: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268463 18
GTIN	4045197470041
Artikelklasse	21X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.
Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsækning.

Bemærk:

- Vælg så store hjørneradier som muligt.
- Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Teknisk beskrivelse

Vendskærsplatte nr. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Borings Ø -tolerance D	0/+0,33 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 34
Skaft-Ø D _s	25 mm
Nominel Ø D	18 mm
Nyttelængde L ₁	27 mm
Samlet længde L	135 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 34	269028 34
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500