

Garant**„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D, Venstre, Ø DC: 26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268468 26
GTIN	4045197470263
Artikelklasse	21X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Cylindrisk skaft **med krave**.**Anvendelse:**

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsækning.

Bemærk:

- **Vælg så store hjørneradier som muligt.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Anvend kun dreje- og boreværktøj til konstruktionsstål, der giver lange spåner, og rustfrie ståltyper, der giver lange spåner, op til **1,5×D**.**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D _s	32 mm
Nominel Ø D	26 mm
Vendskærsplatte nr. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Borings Ø -tolerance D	0/+0,33 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 36
Skaftlængde L _s	60 mm
Nyttelængde L ₁	58,5 mm
Ø d ₂	40 mm

Udhængslængde L _A	73 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Vendeplatteskruesæt Type 36	269028 36
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600