

**Garant****„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D, højre, Ø DC: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268467 18
GTIN	4045197470164
Artikelklasse	21X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig køling.

Cylindrisk skaft **med krave**.

**Anvendelse:**

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsænkning.

**Bemærk:**

- **Vælg så store hjørneradier som muligt.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Anvend kun dreje- og boreværktøj til konstruktionsstål, der giver lange spåner, og rustfrie ståltyper, der giver lange spåner, op til **1,5×D**.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 34
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Vendskærsplatte nr. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Nominel Ø D	18 mm
Borings Ø -tolerance D	0/+0,33 mm
Skaftlængde L <sub>s</sub>	56 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	40,5 mm
Ø d <sub>2</sub>	32 mm

Udhængslængde L <sub>A</sub>	53 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 34	269028 34
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500