

Garant**„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, højre, Ø DC: 26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268463 26
GTIN	4045197470065
Artikelklasse	21X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.
Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsænkning.

Bemærk:

- Vælg så store hjørneradier som muligt.
- Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Teknisk beskrivelse

Vendskærsplatte nr. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Nominel Ø D	26 mm
Borings Ø -tolerance D	0/+0,33 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 36
Skaft-Ø D _s	32 mm
Nyttelængde L ₁	39 mm
Samlet længde L	180 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 36	269028 36
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600