

**Garant****RC.X 1003, Type: HB7120-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260640 HB7120-1
GTIN	4045197818232
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

RC.X 1003 HB7120-1 Spånryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Spånryder	VM
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7120-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCMX 1003
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning