


Garant**SCMT 09T304, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260742 HB7120-1
GTIN	4045197818256
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7120-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning