

Garant
SCMT 120404, Type: HB7120-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260748 HB7120-1
GTIN	4045197818270
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 120404 HB7120-1 Hjørneradius: 0,4 mm
 Type: HB7120-1
 Spån Bryder: VS
 Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spån bryder	VS
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Primær anvendelse	M
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning