

Garant**SC.T 09T304, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 260762 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818294 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

SC.T 09T304 HB7120-1 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o**Teknisk beskrivelse**

| | |
|--|----------------|
| Tilspænding f | 0,1 - 0,4 mm/o |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 260 m/min |
| Spånbryder | VM |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Type | HB7120-1 |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Primær anvendelse | M |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SCMT 09T304 |
| Antal skift/skær | 4 |
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |