

**Garant****CCGT 09T308 FL GS venstre, PKD, Skærkantudførelse: TWN****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265824 TWN
GTIN	4045197448989
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse****Udførelse:**

**PKD** – Polykrystallinsk diamant, finkornet. Skrubbearbejdning, stabil skærekant til store skæredybder.

**Anvendelse:**

Til aluminium, aluminiumslegeringer, uædle metaller, kunststoffer, kompositmaterialer, titanlegeringer, sintermetaller.

Spånvinkel: 6 grader

Type: PKD

Skærkantudførelse: TWN

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 7,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/o

Skærehastighed  $v_c$  for aluminium < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Skærehastighed  $v_c$  for jernfrie metaller: 300 - 2200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o

Skærehastighed $v_c$ for aluminium < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Skærehastighed $v_c$ for G(C)FK	400 - 900 m/min
Skærehastighed $v_c$ for jernfrie metaller	300 - 2200 m/min
Skærkantudførelse	TWN
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,5 - 7,5 mm
Type	PKD
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	PKD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 09T308 FL
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	PKD
Spånvinkel	6 grader
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning