

Garant**TCMT 110204, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260952 HB7120-1
GTIN	4045197818706
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 110204 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VS
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Type	HB7120-1
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning