

Garant**TCMT 110208, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260954 HB7120-1
GTIN	4045197818713
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 110208 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spån Bryder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7120-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spån bryder	VS

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110208
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning