

Garant**TCMT 16T308, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260958 HB7120-1
GTIN	4045197818737
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 16T308 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	VS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning