

**Garant****Hydraulisk spændepatron kort, udførelse HT, SK 50, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302029 12
GTIN	4045197586940
Artikelklasse	31H

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
- Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

**Anvendelse:**

- Til boring, rivning og til let og svær spåntagning ved fræsning.
- Optimale overførbare momenter 550 Nm, udførelse HT (High Torque).
- Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

**Bemærk:**

V = maks. justeringsområde!

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde L <sub>1</sub>	31 mm
Udragende længde, A-mål	50 mm
Passende reduktionspatron	302140; 302135

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

## Tilbehør

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302140 8
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302135 6
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302140 6
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm	302135 4
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302135 8
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50

Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm	302135 3
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spædebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302140 5
Spædebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spædebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302140 3
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302140 4
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302135 5
Spædebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spædebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50