

**Garant****VBMT 110302, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261142 HB7120-1
GTIN	4045197818782
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7120-1
Spånbrøder	VS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110302

Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning