

Garant**VBMT 110304, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261144 HB7120-1
GTIN	4045197818799
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 110304 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7120-1
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning