

**Garant****Stikplatte Sletbearbejdning, CU7025, Stikbredde W: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273720 6
GTIN	4045197579201
Artikelklasse	21J

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance stikbredde w	$\pm 0,04$ mm
Stikbredde W	6 mm
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,9 - 3 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
Belægning	ubelagt
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CU7025
Hjørneradius R	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
kontinuerlig	egnet		
tør	egnet		