

Garant**VC.T 110304, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261454 HB7120-1
GTIN	4045197818911
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 110304 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Spånryder	VM
Type	HB7120-1
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning