

Garant**CC.T 09T304, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260058 HB7140-1
GTIN	4045197818973
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T304 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Spånryder	VS

Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning