

**Garant****CCMT 09T308, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260060 HB7140-1
GTIN	4045197818980
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CCMT 09T308 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	VS
Type	HB7140-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm

Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning