

**Garant****CC.T 09T302, Type: HB7140-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260148 HB7140-1
GTIN	4045197819031
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

CC.T 09T302 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	VM
Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o

Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning