

Garant**Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302038 10
GTIN	4045197602428
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32:
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M8×1
Vægt	1,3 kg
Udragende længde, A-mål	80,5 mm
Nyttelængde L ₁	61,5 mm
L ₂	35 mm

Ø D ₂	30 mm
Spænde-Ø D ₁	10 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
	308820 40

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308625 40

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40

308605 40

Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40

308806 40

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40

308801 40

Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40

308802 40

Antræksbolt tætnet, form B Passer til konus 40

308650 40

Antræksbolt tætnet Passer til konus 40

308660 40

Antræksbolt tætnet, form A Passer til konus 40

308610 40

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40

308785 40

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308795 40

Antræksbolte form B Passer til konus 40

308640 40

Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308630 40