

**Garant****DC.T 070202, Type: HB7140-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260351 HB7140-1
GTIN	4045197819086
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

DCMT 070202 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	VS

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning